

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 15/16-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 15/16-16
GTIN	4062406051020
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 16

Menet Ø: 23,812 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D_s: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 22,3 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	16
Teljes hossz L	160 mm
Menet Ø	23,812 mm
Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	1,588 mm
Szár négyszög □	14,5 mm
Szerszámanyag	HSS E

Vágóélek száma Z	4
Forgácshornyok száma	4
Magfurat Ø	22,3 mm
Menetmélység	59,53 mm
Szár Ø D _s	18 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	15/16-16 UN LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró