

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 3/4-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 3/4-10
GTIN	4062406050887
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNC-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 10

Menet Ø: 19,05 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Szár négyszög □: 11 mm

Magfurat Ø: 16,46 mm

**Műszaki leírás**

Szabvány	DIN 376
Szár négyszög □	11 mm
Menet / coll	10
Vágóélek száma Z	4
Magfurat Ø	16,46 mm
Teljes hossz L	125 mm
Forgácshornyok száma	4

Menetmélység	47,63 mm
Menetemelkedés	2,54 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	19,05 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Menetfajta	UNC-LH
Menetméret	3/4-10 UNC LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró