

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 1.5/8-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 1.5/8-16
GTIN	4062406051754
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 16  
Menet Ø: 41,275 mm  
Teljes hossz L: 200 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 32 mm  
Szár négyszög □: 24 mm  
Magfurat Ø: 39,8 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	39,8 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Menet / coll	16
Szár négyszög □	24 mm
Vágóélek száma Z	4
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 376

Menet Ø	41,275 mm
Menetmélység	103,19 mm
Teljes hossz L	200 mm
Menetemelkedés	1,588 mm
Forgácshornok száma	4
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.5/8-16 UN LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró