

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 3/8-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 3/8-24
GTIN	4062406050412
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 24
Menet Ø: 9,525 mm
Teljes hossz L: 100 mm
Szár Ø D_s: 10 mm
Szár négyszög □: 8 mm
Magfurat Ø: 8,5 mm

Műszaki leírás

Szár négyszög □	8 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár Ø D _s	10 mm
Szabvány	DIN 371
Teljes hossz L	100 mm
Menet / coll	24
Magfurat Ø	8,5 mm

Menetmélység	23,83 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	1,058 mm
Menet Ø	9,525 mm
Forgácshornok száma	3
Menetfajta	UNF-LH
Menetméret	3/8-24 UNF LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró