

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 1.5/8-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 1.5/8-18
GTIN	4062406051747
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNEF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 18
Menet Ø: 41,275 mm
Teljes hossz L: 200 mm
Szár Ø D_s: 32 mm
Szár négyszög □: 24 mm
Magfurat Ø: 40,1 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	41,275 mm
Teljes hossz L	200 mm
Menet / coll	18
Szár Ø D _s	32 mm
Szabvány	DIN 376
Forgácshornyok száma	4
Szerszámanyag	HSS E

Magfurat Ø	40,1 mm
Szár négyszög □	24 mm
Menetmélység	103,19 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetemelkedés	1,411 mm
Menetfajta	UNEF-LH
Menetméret	1.5/8-18 UNEF LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró