

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 1.5/16-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 1.5/16-12
GTIN	4062406051433
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 12
Menet Ø: 33,338 mm
Teljes hossz L: 200 mm
Szár Ø D_s: 28 mm
Szár négyszög □: 22 mm
Magfurat Ø: 31,3 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	83,3 mm
Menet Ø	33,338 mm
Menet / coll	12
Szár négyszög □	22 mm
Forgácshornyok száma	4
Szár Ø D _s	28 mm
Vágóélek száma Z	4

Teljes hossz L	200 mm
Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Magfurat Ø	31,3 mm
Menetemelkedés	2,117 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.5/16-12 UN LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró