

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 11/16-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 11/16-20
GTIN	4062406050788
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 20
Menet Ø: 17,462 mm
Teljes hossz L: 125 mm
Szár Ø D_s: 14 mm
Szár négyszög □: 11 mm
Magfurat Ø: 16,25 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	1,27 mm
Szabvány	DIN 376
Menet Ø	17,462 mm
Forgácshornyok száma	4
Menetmélység	43,7 mm
Szár négyszög □	11 mm
Szerszámanyag	HSS E

Szár Ø D _s	14 mm
Magfurat Ø	16,25 mm
Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L	125 mm
Menet / coll	20
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	11/16-20 UN LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró