

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 1.3/4-5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 1.3/4-5
GTIN	4062406051921
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNC-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 5

Menet Ø: 44,45 mm

Teljes hossz L: 220 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Szár négyszög □: 29 mm

Magfurat Ø: 39,26 mm

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	220 mm
Menet Ø	44,45 mm
Menet / coll	5
Szár Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Forgácshornyok száma	4
Vágóélek száma Z	4
Szerszámanyag	HSS E

Menetmélység	111,1 mm
Szár négyszög □	29 mm
Magfurat Ø	39,26 mm
Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	5,08 mm
Menetfajta	UNC-LH
Menetméret	1.3/4-5 UNC LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró