

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 1.5/16-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 1.5/16-16
GTIN	4062406051426
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 16

Menet Ø: 33,338 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Szár négyszög □: 22 mm

Magfurat Ø: 31,75 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	31,75 mm
Vágóélek száma Z	4
Szár négyszög □	22 mm
Forgácshornyok száma	4
Menetemelkedés	1,588 mm
Teljes hossz L	200 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	28 mm

Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	83,3 mm
Menet / coll	16
Menet Ø	33,338 mm
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.5/16-16 UN LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró