

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 7/16-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 7/16-16
GTIN	4062406050511
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 16  
Menet Ø: 11,112 mm  
Teljes hossz L: 110 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 9 mm  
Szár négyszög □: 7 mm  
Magfurat Ø: 9,576 mm

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	7 mm
Forgácshornok száma	3
Menetmélység	27,78 mm
Menet / coll	16
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	1,588 mm

Teljes hossz L	110 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Magfurat Ø	9,576 mm
Menet Ø	11,112 mm
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	7/16-16 UN LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró