

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 1.1/8-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 1.1/8-20
GTIN	4062406051198
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 20  
Menet Ø: 28,575 mm  
Teljes hossz L: 180 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 22 mm  
Szár négyszög □: 18 mm  
Magfurat Ø: 27,37 mm

**Műszaki leírás**

Forgácshornyok száma	4
Menetmélység	71,44 mm
Menet Ø	28,575 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	180 mm
Menet / coll	20

Szár négyszög □	18 mm
Magfurat Ø	27,37 mm
Menetemelkedés	1,27 mm
Vágóélek száma Z	4
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.1/8-20 UN LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró