

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 1.7/8-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 1.7/8-20
GTIN	4062406051976
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 20
Menet Ø: 47,625 mm
Teljes hossz L: 250 mm
Szár Ø D_s: 36 mm
Szár négyszög □: 29 mm
Magfurat Ø: 46,42 mm

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 376
Magfurat Ø	46,42 mm
Menet Ø	47,625 mm
Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L	250 mm
Menetmélység	119 mm
Szerszámanyag	HSS E

Menetemelkedés	1,27 mm
Forgácshornyok száma	4
Szár $\varnothing D_s$	36 mm
Menet / coll	20
Szár négyszög \square	29 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.7/8-20 UN LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró