

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 1.5/16-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 1.5/16-8
GTIN	4062406051440
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 8  
Menet Ø: 33,338 mm  
Teljes hossz L: 200 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 28 mm  
Szár négyszög □: 22 mm  
Magfurat Ø: 30,3 mm

**Műszaki leírás**

Szabvány	DIN 376
Menetmélység	83,3 mm
Vágóélek száma Z	4
Magfurat Ø	30,3 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	3,175 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	28 mm

Szár négyszög □	22 mm
Menet / coll	8
Teljes hossz L	200 mm
Forgácshornok száma	4
Menet Ø	33,338 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.5/16-8 UN LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró