

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 7/8-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 7/8-20
GTIN	4062406050948
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNEF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 20

Menet Ø: 22,225 mm

Teljes hossz L: 140 mm

Szár Ø D_s: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 21,15 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	55,56 mm
Magfurat Ø	21,15 mm
Szabvány	DIN 376
Forgácshornok száma	4
Menet / coll	20
Szár Ø D _s	18 mm
Szár négyszög □	14,5 mm

Menet Ø	22,225 mm
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	140 mm
Menetemelkedés	1,27 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	UNEF-LH
Menetméret	7/8-20 UNEF LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró