

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: NO.2-56****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 NO.2-56
GTIN	4062406049959
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 25 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNC-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 56
Menet Ø: 2,184 mm
Teljes hossz L: 45 mm
Szár Ø D_s: 2,8 mm
Szár négyszög □: 2,1 mm
Magfurat Ø: 1,78 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	1,78 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	5,46 mm
Forgácshornyok száma	3
Szabvány	DIN 371
Menet / coll	56
Vágóélek száma Z	3

Szár Ø D _s	2,8 mm
Menetemelkedés	0,454 mm
Teljes hossz L	45 mm
Menet Ø	2,184 mm
Szár négyszög □	2,1 mm
Menetfajta	UNC-LH
Menetméret	2-56 UNC LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró