

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: NO.8-32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 NO.8-32
GTIN	4062406050054
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNC-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 32
Menet Ø: 4,166 mm
Teljes hossz L: 63 mm
Szár Ø D_s: 4,5 mm
Szár négyszög □: 3,4 mm
Magfurat Ø: 3,42 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	4,166 mm
Menetmélység	10,4 mm
Forgácshornok száma	3
Menetemelkedés	0,794 mm
Menet / coll	32
Szerszámanyag	HSS E
Magfurat Ø	3,42 mm

Vágóélek száma Z	3
Szár négyszög □	3,4 mm
Teljes hossz L	63 mm
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D _s	4,5 mm
Menetfajta	UNC-LH
Menetméret	8-32 UNC LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró