

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 5/8-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 5/8-18
GTIN	4062406050726
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 18

Menet Ø: 15,875 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 14,5 mm

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	9 mm
Menetemelkedés	1,411 mm
Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz L	110 mm
Szabvány	DIN 376
Forgácshornyok száma	3
Menetmélység	39,7 mm

Magfurat Ø	14,5 mm
Menet Ø	15,875 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Menet / coll	18
Menetfajta	UNF-LH
Menetméret	5/8-18 UNF LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró