

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 3-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130050 3-20
GTIN	4062406052591
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 20

Menet Ø: 76,2 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D_s: 50 mmSzár négyzet \square : 39 mm

Magfurat Ø: 75 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	20
Magfurat Ø	75 mm
Szár Ø D _s	50 mm
Menetemelkedés	1,27 mm
Menetmélység	114,3 mm
Menet Ø	76,2 mm
Szerszámanyag	HSS
Vágóélek száma Z	8

Forgácshornyok száma	8
Teljes hossz L	160 mm
Szár négyszög □	39 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	3-20 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró