

**Garant****Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, MF: M54X0,75****Rendelési adatok**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 130025 M54X0,75 |
| GTIN              | 4062406029784   |
| Árucikk kategória | 10N             |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: M

Szerszámananyag: HSS

Szabvány: DIN 2184

Tűrés osztály: ISO 1 4H

Tűrés osztály: ISO 1X 4HX

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,75 mm

Teljes hossz L: 140 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Szár négyszög □: 32 mm

Magfurat Ø: 53,25 mm

**Műszaki leírás**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Menetmélység          | 81 mm    |
| Szabvány              | DIN 2184 |
| Menet Ø               | 54 mm    |
| Szár négyszög □       | 32 mm    |
| Szár Ø D <sub>s</sub> | 40 mm    |
| Magfurat Ø            | 53,25 mm |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Tűrési osztály             | ISO 1 4H                   |
| Tűrési osztály             | ISO 1X 4HX                 |
| Tűrési osztály             | ISO 2 6H                   |
| Tűrési osztály             | ISO 2X 6HX                 |
| Tűrési osztály             | 6H +0,20                   |
| Tűrési osztály             | ISO 3 6G                   |
| Tűrési osztály             | ISO 3X 6GX                 |
| Tűrési osztály             | 7H                         |
| Tűrési osztály             | 7HX                        |
| Tűrési osztály             | 7G                         |
| Tűrési osztály             | 7GX                        |
| Tűrési osztály             | 6H +0,05                   |
| Tűrési osztály             | 6H +0,10                   |
| Forgácshornyok száma       | 6                          |
| Szerszámanyag              | HSS                        |
| Teljes hossz L             | 140 mm                     |
| Vágóélek száma Z           | 6                          |
| Menetemelkedés             | 0,75 mm                    |
| Menetfajta                 | M                          |
| Menetméret                 | M54×0,75                   |
| Bevonat                    | TiN                        |
| Profilszög                 | 60 fok                     |
| Menet szabvány             | DIN 13                     |
| Bekezdő alak               | C                          |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel      |
| belső hűtés                | nem                        |
| Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D átmenő furatnál |
| Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D zsákfuratnál    |
| Vágásirány                 | jobbos                     |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű          | Nincs                                     |
| Termék fajtája        | Menetfúró                                 |