

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 3.3/4-10****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 130050 3.3/4-10 |
| GTIN | 4062406052935 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS

Szerszámananyag: HSS

Menet / coll: 10

Menet Ø: 95,25 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D_s: 56 mm

Szár négyszög □: 44 mm

Magfurat Ø: 93 mm

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|-----------|
| Teljes hossz L | 180 mm |
| Forgácshornok száma | 10 |
| Szár Ø D _s | 56 mm |
| Szerszámananyag | HSS |
| Menet / coll | 10 |
| Magfurat Ø | 93 mm |
| Menetmélység | 142,88 mm |
| Szár négyszög □ | 44 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Vágóélek száma Z | 10 |
| Menet Ø | 95,25 mm |
| Menetemelkedés | 2,54 mm |
| Menetfajta | UNS |
| Menetméret | 3.3/4-10 UNS |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | ASME B1.1 |
| Tűrési osztály | 1B |
| Tűrési osztály | 2B +0,10 |
| Tűrési osztály | 3B |
| Tűrési osztály | 2B +0,20 |
| Tűrési osztály | 2B |
| Tűrési osztály | 2B +0,05 |
| Bekezdő alak | C |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |