

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 2.1/4-14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130050 2.1/4-14
GTIN	4062406052249
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 14

Menet Ø: 57,15 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D_s: 45 mm

Szár négyszög □: 35 mm

Magfurat Ø: 55,5 mm

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS
Menetmélység	85,73 mm
Menet Ø	57,15 mm
Magfurat Ø	55,5 mm
Menetemelkedés	1,814 mm
Forgácshornyok száma	6
Szár négyszög □	35 mm
Teljes hossz L	160 mm

Szár Ø D _s	45 mm
Menet / coll	14
Vágóélek száma Z	6
Menetfajta	UNS
Menetméret	2.1/4-14 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró