

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: NO.4-40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 NO.4-40
GTIN	4062406049997
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 25 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNC-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Menet / coll: 40  
Menet Ø: 2,845 mm  
Teljes hossz L: 56 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm  
Szár négyszög □: 2,7 mm  
Magfurat Ø: 2,27 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	2,27 mm
Teljes hossz L	56 mm
Menetemelkedés	0,635 mm
Szár négyszög □	2,7 mm
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	2,845 mm
Szabvány	DIN 371

Menet / coll	40
Szár Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Menetmélység	7,1 mm
Forgácshornok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	UNC-LH
Menetméret	4-40 UNC LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró