

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, MF: M110X6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130026 M110X6
GTIN	4062406033972
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: MF-LH
Szerszámananyag: HSS
Szabvány: DIN 2184
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 6 mm
Teljes hossz L: 180 mm
Szár Ø D_s: 56 mm
Szár négyszög □: 44 mm
Magfurat Ø: 104 mm

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	56 mm
Menetmélység	165 mm
Szár négyszög □	44 mm
Szerszámananyag	HSS
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX

Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,20
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	6H +0,10
Szabvány	DIN 2184
Magfurat Ø	104 mm
Menetemelkedés	6 mm
Teljes hossz L	180 mm
Menet Ø	110 mm
Vágóélek száma Z	12
Forgácshornyok száma	12
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M110×6
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D átmenő furatnál
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra

Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró