

**Garant****Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 2.3/4-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130050 2.3/4-10
GTIN	4062406052522
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS  
Szerszámanyag: HSS  
Menet / coll: 10  
Menet Ø: 69,85 mm  
Teljes hossz L: 160 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
Szár négyszög □: 39 mm  
Magfurat Ø: 67,5 mm

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Szerszámanyag	HSS
Menetemelkedés	2,54 mm
Teljes hossz L	160 mm
Forgácshornyok száma	8
Vágóélek száma Z	8
Szár négyszög □	39 mm
Menet Ø	69,85 mm

Menet / coll	10
Menetmélység	104,78 mm
Magfurat Ø	67,5 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	2.3/4-10 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró