

**Garant****Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 4.3/4-10****Rendelési adatok**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 130050 4.3/4-10 |
| GTIN              | 4062406053222   |
| Árucikk kategória | 10N             |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS  
Szerszámanyag: HSS  
Menet / coll: 10  
Menet Ø: 120,65 mm  
Teljes hossz L: 180 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
Szár négyszög □: 44 mm  
Magfurat Ø: 118,35 mm

**Műszaki leírás**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Vágóélek száma Z     | 12         |
| Magfurat Ø           | 118,35 mm  |
| Szerszámanyag        | HSS        |
| Szár négyszög □      | 44 mm      |
| Menetmélység         | 180,975 mm |
| Menet Ø              | 120,65 mm  |
| Forgácshornyok száma | 12         |
| Menet / coll         | 10         |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Teljes hossz L             | 180 mm                                    |
| Szár Ø D <sub>s</sub>      | 56 mm                                     |
| Menetemelkedés             | 2,54 mm                                   |
| Menetfajta                 | UNS                                       |
| Menetméret                 | 4.3/4-10 UNS                              |
| Bevonat                    | bevonat nélkül                            |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | ASME B1.1                                 |
| Tűrési osztály             | 1B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,10                                  |
| Tűrési osztály             | 3B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,20                                  |
| Tűrési osztály             | 2B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,05                                  |
| Bekezdő alak               | C   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál       |
| Vágásirány                 | jobbos                                    |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |