

**Garant****Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 3.1/2-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130050 3.1/2-12
GTIN	4062406052829
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN  
Szerszámanyag: HSS  
Menet / coll: 12  
Menet Ø: 88,9 mm  
Teljes hossz L: 160 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
Szár négyzet  $\square$ : 39 mm  
Magfurat Ø: 86,9 mm

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Magfurat Ø	86,9 mm
Menet Ø	88,9 mm
Menetmélység	133,35 mm
Menetemelkedés	2,11 mm
Forgácshornyok száma	10
Teljes hossz L	160 mm
Vágóélek száma Z	10

Szár négyszög □	39 mm
Szerszámanyag	HSS
Menet / coll	12
Menetfajta	UN
Menetméret	3.1/2-12 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró