

**Garant****Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 4.1/4-14****Rendelési adatok**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 130050 4.1/4-14 |
| GTIN              | 4062406053086   |
| Árucikk kategória | 10N             |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 14

Menet Ø: 107,95 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Szár négyszög □: 44 mm

Magfurat Ø: 106,3 mm

**Műszaki leírás**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Szerszámanyag         | HSS        |
| Magfurat Ø            | 106,3 mm   |
| Menet Ø               | 107,95 mm  |
| Menetemelkedés        | 1,814 mm   |
| Forgácshornyok száma  | 12         |
| Menetmélység          | 161,925 mm |
| Szár Ø D <sub>s</sub> | 56 mm      |
| Szár négyszög □       | 44 mm      |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Vágóélek száma Z           | 12  |
| Teljes hossz L             | 180 mm                                    |
| Menet / coll               | 14  |
| Menetfajta                 | UNS                                       |
| Menetméret                 | 4.1/4-14 UNS                              |
| Bevonat                    | bevonat nélkül                            |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | ASME B1.1                                 |
| Tűrési osztály             | 1B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,10                                  |
| Tűrési osztály             | 3B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,20                                  |
| Tűrési osztály             | 2B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,05                                  |
| Bekezdő alak               | C   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál       |
| Vágásirány                 | jobbos                                    |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |