

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 2.3/16-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130051 2.3/16-16
GTIN	4062406053338
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS-LH

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 16

Menet Ø: 55,563 mm

Teljes hossz L: 140 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Szár négyszög □: 32 mm

Magfurat Ø: 54,1 mm

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	32 mm
Forgácshornyok száma	6
Vágóélek száma Z	6
Menetemelkedés	1,588 mm
Magfurat Ø	54,1 mm
Szerszámanyag	HSS
Teljes hossz L	140 mm

Menet / coll	16
Menet Ø	55,563 mm
Menetmélység	83,34 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	2.3/16-16 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró