

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 3.7/8-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130051 3.7/8-12
GTIN	4062406054106
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 12

Menet Ø: 98,425 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D_s: 56 mm

Szár négyszög □: 44 mm

Magfurat Ø: 96,4 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	98,425 mm
Magfurat Ø	96,4 mm
Teljes hossz L	180 mm
Szár Ø D _s	56 mm
Vágóélek száma Z	10
Menetemelkedés	2,11 mm
Szár négyszög □	44 mm

Menet / coll	12
Forgácshornyok száma	10
Menetmélység	147,64 mm
Szerszámanyag	HSS
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	3.7/8-12 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró