

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 4.7/8-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130055 4.7/8-16
GTIN	4062406055493
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN
Szerszámanyag: HSS
Menet / coll: 16
Menet Ø: 123,83 mm
Teljes hossz L: 180 mm
Szár Ø D_s: 56 mm
Szár négyszög □: 44 mm
Magfurat Ø: 122,3 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	12
Menetmélység	185,74 mm
Teljes hossz L	180 mm
Szár négyszög □	44 mm
Szár Ø D _s	56 mm
Menet / coll	16
Menet Ø	123,83 mm
Menetemelkedés	1,59 mm

Szerszámanyag	HSS
Forgácshornyok száma	12
Magfurat Ø	122,3 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	4.7/8-16 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró