

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 2.3/4-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130055 2.3/4-8
GTIN	4062406054793
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN
Szerszámananyag: HSS
Menet / coll: 8
Menet Ø: 69,85 mm
Teljes hossz L: 160 mm
Szár Ø D_s: 50 mm
Szár négyszög □: 39 mm
Magfurat Ø: 66,8 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	69,85 mm
Vágóélek száma Z	8
Menetmélység	104,78 mm
Szerszámananyag	HSS
Magfurat Ø	66,8 mm
Menet / coll	8
Forgácshornyok száma	8
Szár négyszög □	39 mm

Menetemelkedés	3,175 mm
Szár Ø D _s	50 mm
Teljes hossz L	160 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	2.3/4-8 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró