

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 2.7/8-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130051 2.7/8-20
GTIN	4062406053680
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN-LH
Szerszámanyag: HSS
Menet / coll: 20
Menet Ø: 73,025 mm
Teljes hossz L: 160 mm
Szár Ø D_s: 50 mm
Szár négyszög □: 39 mm
Magfurat Ø: 71,82 mm

Műszaki leírás

Szár négyszög □	39 mm
Teljes hossz L	160 mm
Menetmélység	109,54 mm
Vágóélek száma Z	8
Magfurat Ø	71,82 mm
Szár Ø D _s	50 mm
Menet / coll	20

Menet Ø	73,025 mm
Forgácshornyok száma	8
Menetemelkedés	1,27 mm
Szerszámanyag	HSS
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	2.7/8-20 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró