

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 4.1/4-14****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 130056 4.1/4-14 |
| GTIN | 4062406056476 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS-LH

Szerszámananyag: HSS

Menet / coll: 14

Menet Ø: 107,95 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D_s: 56 mm

Szár négyszög □: 44 mm

Magfurat Ø: 106,3 mm

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|------------|
| Menet / coll | 14 |
| Menetmélység | 161,925 mm |
| Teljes hossz L | 180 mm |
| Forgácshornyok száma | 12 |
| Vágóélek száma Z | 12 |
| Magfurat Ø | 106,3 mm |
| Szár Ø D _s | 56 mm |
| Szerszámananyag | HSS |

| | |
|----------------------------|---|
| Szár négyszög □ | 44 mm |
| Menetemelkedés | 1,814 mm |
| Menet Ø | 107,95 mm |
| Menetfajta | UNS-LH |
| Menetméret | 4.1/4-14 UNS LH |
| Bevonat | TiN |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | ASME B1.1 |
| Tűrési osztály | 1B |
| Tűrési osztály | 2B +0,10 |
| Tűrési osztály | 3B |
| Tűrési osztály | 2B +0,20 |
| Tűrési osztály | 2B |
| Tűrési osztály | 2B +0,05 |
| Bekezdő alak | C |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál |
| Vágásirány | balos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |