

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, MF: M15X1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130015 M15X1
GTIN	4062406019099
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: M
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 1 mm
Teljes hossz L: 110 mm
Szár Ø D_s: 12 mm
Szár négyszög □: 9 mm
Magfurat Ø: 14 mm

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 376
Magfurat Ø	14 mm
Menetemelkedés	1 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H

Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Forgácshornok száma	3
Teljes hossz L	110 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár Ø D _s	12 mm
Menetmélység	37,5 mm
Menet Ø	15 mm
Szár négyszög □	9 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	M
Menetméret	M15×1
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró