

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 2.1/2-4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130056 2.1/2-4
GTIN	4062406055813
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNC-LH
Szerszámanyag: HSS
Menet / coll: 4
Menet Ø: 63,5 mm
Teljes hossz L: 160 mm
Szár Ø D_s: 50 mm
Szár négyszög □: 39 mm
Magfurat Ø: 57 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	95,25 mm
Menetemelkedés	6,35 mm
Teljes hossz L	160 mm
Szár Ø D _s	50 mm
Szerszámanyag	HSS
Forgácshornyok száma	6
Vágóélek száma Z	6
Magfurat Ø	57 mm

Menet / coll	4
Szár négyszög □	39 mm
Menet Ø	63,5 mm
Menetfajta	UNC-LH
Menetméret	2.1/2-4 UNC LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró