

Garant**VHM központfúró A, TiAlN, Ø DC k13: 2,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	121001 2,5
GTIN	4045197596512
Árucikk kategória	11E

Leírás**Kivitel:**

Tömör, keményfém rúdanyagból készörülve. Csavarthornyú.
Max. **62 HRC** anyagokhoz.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	2
Munkadarab Ø	20 – 30 mm
Névleges Ø D _c	2,5 mm
Szártűrés	h6
Előtolás f acélban < 1100 N/mm ²	0,08 mm/ford,
Szár Ø D _s	6,3 mm
Teljes hossz L	45 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 333
Típus	A
Tűrés névleges Ø	k13
Süllyesztési szög	60 fok
Vágásirány	jobbos

Szár	Hengeres szár, h6
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Központfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	20 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	15 m/min	H
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas	10 m/min	H
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		