

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 3.1/4-14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130055 3.1/4-14
GTIN	4062406054984
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS
Szerszámananyag: HSS
Menet / coll: 14
Menet Ø: 82,55 mm
Teljes hossz L: 160 mm
Szár Ø D_s: 50 mm
Szár négyszög □: 39 mm
Magfurat Ø: 81 mm

Műszaki leírás

Forgácshornok száma	8
Menet Ø	82,55 mm
Szerszámananyag	HSS
Szár Ø D _s	50 mm
Magfurat Ø	81 mm
Szár négyszög □	39 mm
Vágóélek száma Z	8
Menetmélység	123,83 mm

Teljes hossz L	160 mm
Menet / coll	14
Menetemelkedés	1,814 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	3.1/4-14 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró