

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 3.1/4-4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130051 3.1/4-4
GTIN	4062406053895
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNC-LH  
Szerszámanyag: HSS  
Menet / coll: 4  
Menet Ø: 82,55 mm  
Teljes hossz L: 160 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
Szár négyszög □: 39 mm  
Magfurat Ø: 76,06 mm

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	8
Menet Ø	82,55 mm
Teljes hossz L	160 mm
Magfurat Ø	76,06 mm
Szerszámanyag	HSS
Forgácshornyok száma	8
Szár Ø D <sub>s</sub>	50 mm

Menet / coll	4
Menetmélység	123,83 mm
Szár négyszög □	39 mm
Menetemelkedés	6,35 mm
Menetfajta	UNC-LH
Menetméret	3.1/4-4 UNC LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró