

**Garant****Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 4.3/4-12****Rendelési adatok**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 130055 4.3/4-12 |
| GTIN              | 4062406055479   |
| Árucikk kategória | 10N             |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Szár négyszög □       | 44 mm       |
| Menet / coll          | 12          |
| Menet Ø               | 120,65 mm   |
| Vágóélek száma Z      | 12          |
| Szár Ø D <sub>s</sub> | 56 mm       |
| Menetemelkedés        | 2,117 mm    |
| Forgácshornyok száma  | 12          |
| Teljes hossz L        | 180 mm      |
| Szerszámanyag         | HSS         |
| Menetmélység          | 180,975 mm  |
| Magfurat Ø            | 118,7 mm    |
| Menetfajta            | UN          |
| Menetméret            | 4.3/4-12 UN |

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Bevonat                    | TiN                                       |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | ASME B1.1                                 |
| Tűrési osztály             | 1B                                        |
| Tűrési osztály             | 2B +0,10                                  |
| Tűrési osztály             | 3B                                        |
| Tűrési osztály             | 2B +0,20                                  |
| Tűrési osztály             | 2B                                        |
| Tűrési osztály             | 2B +0,05                                  |
| Bekezdő alak               | C                                         |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál       |
| Vágásirány                 | jobbos                                    |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |