

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, MF: M45X4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130015 M45X4
GTIN	4062406021368
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: M  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Tűrés osztály: ISO 1 4H  
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrés osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 4 mm  
Teljes hossz L: 220 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
Szár négyszög □: 29 mm  
Magfurat Ø: 41 mm

**Műszaki leírás**

Menetemelkedés	4 mm
Menet Ø	45 mm
Magfurat Ø	41 mm
Teljes hossz L	220 mm
Szabvány	DIN 376
Menetmélység	112,5 mm

Forgácshornyak száma	4
Szerszámanyag	HSS E
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Szár $\varnothing D_s$	36 mm
Szár négyszög $\square$	29 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	M
Menetméret	M45×4
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró