

**Garant****Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 2.1/4-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130055 2.1/4-16
GTIN	4062406054496
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN  
Szerszámanyag: HSS  
Menet / coll: 16  
Menet Ø: 57,15 mm  
Teljes hossz L: 160 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 45 mm  
Szár négyszög □: 35 mm  
Magfurat Ø: 55,65 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	57,15 mm
Menetmélység	85,73 mm
Forgácshornyok száma	6
Magfurat Ø	55,65 mm
Szerszámanyag	HSS
Menet / coll	16
Teljes hossz L	160 mm
Menetemelkedés	1,588 mm

Szár Ø D <sub>s</sub>	45 mm
Vágóélek száma Z	6
Szár négyszög □	35 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	2.1/4-16 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró