

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 3.1/2-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130051 3.1/2-16
GTIN	4062406053932
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN-LH  
Szerszámanyag: HSS  
Menet / coll: 16  
Menet Ø: 88,9 mm  
Teljes hossz L: 160 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
Szár négyszög □: 39 mm  
Magfurat Ø: 87,4 mm

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Menetmélység	133,35 mm
Menet / coll	16
Menetemelkedés	1,588 mm
Forgácshoronyok száma	10
Vágóélek száma Z	10
Magfurat Ø	87,4 mm

Szerszámanyag	HSS
Menet Ø	88,9 mm
Szár négyszög □	39 mm
Teljes hossz L	160 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	3.1/2-16 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró