

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 3-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130056 3-20
GTIN	4062406055981
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN-LH
Szerszámanyag: HSS
Menet / coll: 20
Menet Ø: 76,2 mm
Teljes hossz L: 160 mm
Szár Ø D_s: 50 mm
Szár négyszög □: 39 mm
Magfurat Ø: 75 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	75 mm
Szár Ø D _s	50 mm
Menet Ø	76,2 mm
Szár négyszög □	39 mm
Menetmélység	114,3 mm
Szerszámanyag	HSS
Teljes hossz L	160 mm
Menet / coll	20

Vágóélek száma Z	8
Forgácshornyok száma	8
Menetemelkedés	1,27 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	3-20 UN LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró