

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 3.5/8-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130056 3.5/8-16
GTIN	4062406056254
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 16

Menet Ø: 92,075 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Szár négyszög □: 44 mm

Magfurat Ø: 90,55 mm

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	10
Menet / coll	16
Szár Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Szerszámanyag	HSS
Forgácshornyok száma	10
Menetmélység	138,11 mm
Teljes hossz L	180 mm
Szár négyszög □	44 mm

Magfurat Ø	90,55 mm
Menetemelkedés	1,588 mm
Menet Ø	92,075 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	3.5/8-16 UN LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró