

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 3.1/4-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130056 3.1/4-10
GTIN	4062406056131
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS-LH  
Szerszámananyag: HSS  
Menet / coll: 10  
Menet Ø: 82,55 mm  
Teljes hossz L: 160 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
Szár négyszög □: 39 mm  
Magfurat Ø: 80,25 mm

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Menetmélység	123,83 mm
Menet / coll	10
Szerszámananyag	HSS
Teljes hossz L	160 mm
Menet Ø	82,55 mm
Szár négyszög □	39 mm
Vágóélek száma Z	8

Menetemelkedés	2,54 mm
Magfurat Ø	80,25 mm
Forgácshornok száma	8
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	3.1/4-10 UNS LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró