

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, MF: M40X3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130015 M40X3
GTIN	4062406021115
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 1 4H

Tűrés osztály: ISO 1X 4HX

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 3 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Szár négyszög □: 24 mm

Magfurat Ø: 37 mm

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetemelkedés	3 mm
Szár négyszög □	24 mm
Magfurat Ø	37 mm

Teljes hossz L	200 mm
Menetmélység	100 mm
Forgácshornyok száma	4
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Menet Ø	40 mm
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	M
Menetméret	M40×3
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró