

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 3.1/2-10****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 130055 3.1/2-10 |
| GTIN | 4062406055097 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS
Szerszámananyag: HSS
Menet / coll: 10
Menet Ø: 88,9 mm
Teljes hossz L: 160 mm
Szár Ø D_s: 50 mm
Szár négyszög □: 39 mm
Magfurat Ø: 86,55 mm

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|-----------|
| Magfurat Ø | 86,55 mm |
| Teljes hossz L | 160 mm |
| Vágóélek száma Z | 10 |
| Szár négyszög □ | 39 mm |
| Menetmélység | 133,35 mm |
| Forgácshornok száma | 10 |
| Szár Ø D _s | 50 mm |
| Menet Ø | 88,9 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Menet / coll | 10 |
| Szerszámanyag | HSS |
| Menetemelkedés | 2,54 mm |
| Menetfajta | UNS |
| Menetméret | 3.1/2-10 UNS |
| Bevonat | TiN |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | ASME B1.1 |
| Tűrési osztály | 1B |
| Tűrési osztály | 2B +0,10 |
| Tűrési osztály | 3B |
| Tűrési osztály | 2B +0,20 |
| Tűrési osztály | 2B |
| Tűrési osztály | 2B +0,05 |
| Bekezdő alak | C |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |