

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, MF: M39X1****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 130015 M39X1  |
| GTIN              | 4062406020996 |
| Árucikk kategória | 10N           |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: M  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Tűrés osztály: ISO 1 4H  
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrés osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 1 mm  
Teljes hossz L: 200 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 32 mm  
Szár négyszög □: 24 mm  
Magfurat Ø: 38 mm

**Műszaki leírás**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Magfurat Ø            | 38 mm  |
| Szár Ø D <sub>s</sub> | 32 mm  |
| Szerszámanyag         | HSS E  |
| Teljes hossz L        | 200 mm |
| Menet Ø               | 39 mm  |
| Forgácshornyok száma  | 4      |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tűrési osztály             | ISO 1 4H                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 1X 4HX                                |
| Tűrési osztály             | ISO 2 6H                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 2X 6HX                                |
| Tűrési osztály             | 6H +0,05                                  |
| Tűrési osztály             | 6H +0,20                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 3 6G                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 3X 6GX                                |
| Tűrési osztály             | 7H  |
| Tűrési osztály             | 7HX                                       |
| Tűrési osztály             | 7G  |
| Tűrési osztály             | 7GX                                       |
| Tűrési osztály             | 6H +0,10                                  |
| Menetmélység               | 97,5 mm                                   |
| Szár négyszög □            | 24 mm                                     |
| Szabvány                   | DIN 376                                   |
| Vágóélek száma Z           | 4   |
| Menetemelkedés             | 1 mm                                      |
| Menetfajta                 | M   |
| Menetméret                 | M39×1                                     |
| Bevonat                    | TiN                                       |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | DIN 13                                    |
| Bekezdő alak               | C   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál                     |
| Vágásirány                 | jobbos                                    |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfűró