

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 3.3/4-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130056 3.3/4-12
GTIN	4062406056315
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN-LH  
Szerszámanyag: HSS  
Menet / coll: 12  
Menet Ø: 95,25 mm  
Teljes hossz L: 180 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
Szár négyszög □: 44 mm  
Magfurat Ø: 93,25 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	93,25 mm
Forgácshornyok száma	10
Teljes hossz L	180 mm
Szár négyszög □	44 mm
Menet Ø	95,25 mm
Szerszámanyag	HSS
Menetmélység	142,88 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	56 mm

Menetemelkedés	2,11 mm
Vágóélek száma Z	10
Menet / coll	12
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	3.3/4-12 UN LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró