

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 3.3/8-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130051 3.3/8-8
GTIN	4062406053918
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN-LH
Szerszámanyag: HSS
Menet / coll: 8
Menet Ø: 85,725 mm
Teljes hossz L: 160 mm
Szár Ø D_s: 50 mm
Szár négyszög □: 39 mm
Magfurat Ø: 82,7 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	82,7 mm
Menet / coll	8
Szár Ø D _s	50 mm
Forgácshornyok száma	10
Menet Ø	85,725 mm
Menetmélység	128,59 mm
Teljes hossz L	160 mm

Menetemelkedés	3,175 mm
Vágóélek száma Z	10
Szerszámanyag	HSS
Szár négyszög □	39 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	3.3/8-8 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró